



936562505

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de interface	Tecla simples
Nº de teclas	1

Configuração

modo de comutação	Interruptor/comutador
antibacterialtreatment	Não

Compatibilidade

iftttsupportavailable	Não
-----------------------	-----

Comandos e indicadores

Botão de pressão	Não
------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente eléctrica

Corrente de comutação	10 AX
-----------------------	-------

Dimensões

Profundidade	25 mm
Altura	55.5 mm
Largura	55.5 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor	cinzento antracite
Cor RAL	RAL 7021 - Cinzento escuro
Material	termoplástico
Aparência da superfície	mate

Instalação, montagem

modo de instalação	para fixação por parafuso
--------------------	---------------------------

Ligação

modo de ligação	com terminais de parafuso
Tipo de ligação	Ligação a parafusos

Equipamento

hasheatingswitch	Não
------------------	-----

Segurança

Identificação

tipo de interruptor para aparelho

Não