



936562507

## Integro - comutador escada, cinzento

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de interface	Tecla simples
Nº de teclas	1

#### Configuração

modo de comutação	Interruptor/comutador
antibacterialtreatment	Não

#### Compatibilidade

iftttsupportavailable	Não
-----------------------	-----

#### Comandos e indicadores

Botão de pressão	Não
------------------	-----

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC

#### Corrente eléctrica

Corrente de comutação	16 AX
-----------------------	-------

#### Dimensões

Profundidade	25 mm
Altura	55.5 mm
Largura	55.5 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série	cinzento
Cor	cinzento
Material	termoplástico

#### Instalação, montagem

modo de instalação	para fixação por parafuso
--------------------	---------------------------

#### Ligação

modo de ligação	com terminais de parafuso
Tipo de ligação	Ligação a parafusos

#### Equipamento

hasheatingswitch	Não
------------------	-----

#### Segurança

Índice de protecção IP	IP44
textimpactstrength	IK05

---

**Identificação**

tipo de interruptor para aparelho	Não
-----------------------------------	-----