



937522509

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de interface Tecla simples

Configuração

antibacterialtreatment Não

Compatibilidade

ifttsupportavailable Não

Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

Corrente eléctrica

Corrente de comutação 10 AX

Dimensões

Profundidade 25 mm

Altura 55.5 mm

Largura 55.5 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material termoplástico

Gestão de lâmpadas fluorescentes

Corrente de lâmpada de néon 0.9 mA

Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

Tipo de ligação Ligação a parafusos

Cabo

fio com entrada de linha nas partes superior e inferior

Equipamento

iluminação para sinalização ou monitorização de circuitos

hasheatingswitch Não

Segurança

Índice de protecção IP IP44

