



941952505

## Integro - tomada Schuko obtur, antrac mt

### Características técnicas

#### Arquitectura

Versão	DIN 49440
Modo de fixação	Instalação encastrada

#### Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Frequência de funcionamento	50 Hz
Corrente nominal	16 A

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

#### Dimensões

installationdepthflushmountedboxes	32 mm
------------------------------------	-------

#### Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série	antracite
Cor	cinzento antracite
Cor RAL	RAL 7021 - Cinzento escuro
Material	termoplástico
Aparência da superfície	mate
ismetalliccolour	Não

#### Instalação, montagem

modo de instalação	sem garras de expansão
--------------------	------------------------

#### Ligação

Bornes de junção	DIN 49073-1
Bornes de junção	de acordo com VDE 0620-1
modo de ligação	com terminais de parafuso

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	05
---	----

Índice de protecção IP	IP44
Livre de halógeno	No
protecção	Protecção de contacto aprimorada
withenhancedcontactprotection	Sim

---

**Identificação**

Série de design principal	Mecanismos Berker Integro
---------------------------	---------------------------