



ATA122049016



## Ângulo interior variável ATA12200

### Características técnicas

#### Acessórios

Tipo de acessório Moldado

#### Modo de configuração

Área de ângulo 83 - 140

#### Dimensões

Altura 13 mm

Largura 24 mm

#### Materiais

Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)

Tratamento Sem tratamento

Cor Branco trânsito

Código RAL 9016

#### Índice de proteção

Resistência ao impacto IK IK07

Índice de proteção IP IP40

#### Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12 Não

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 60 °C

#### Equipamento

Com película protetora Não

Séries relacionadas ATA 12x20, ATH 12x20