




ATA122049016



Ângulo interior variável ATA12200

Características técnicas

Acessórios

Tipo de acessório Moldado

Modo de configuração

Área de ângulo 83 - 140

Dimensões

Altura 13 mm

Largura 24 mm

Materiais

Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)

Tratamento Sem tratamento

Cor Branco trânsito

Código RAL 9016

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP40

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12 Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 60 °C

Equipamento

Com película protetora Não

Séries relacionadas ATA 12x20, ATH 12x20