



ATA122049016



## Ângulo interior variável ATA12200

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Encaixado

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

#### Dimensões

Altura da calha 13 mm

Comprimento 48 mm

Largura da calha 24 mm

#### Tampa, porta

Tampa com junta Não

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 9016

Material ABS

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Configurações

Área de ângulo 83 / 140 °

#### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

#### Padrões

Homologações EN50085-2-1

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

Índice de protecção IP IP40

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C