


ATA123039016



Ângulo exterior variável ATA12300/1

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 13 mm

Comprimento 26.5 mm

Largura da calha 32 mm

Tampa, porta

Tampa com junta Não

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 9016

Material ABS

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Área de ângulo 83 / 140 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Padrões

Homologações EN50085-2-1

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP IP40

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C