



ATA123049016

### Ângulo interior variável ATA12300/1

#### Características técnicas

##### Acessórios

Tipo de acessório	Moldado
-------------------	---------

##### Modo de configuração

Área de ângulo	83 - 140
----------------	----------

##### Dimensões

Altura	13 mm
--------	-------

Largura	32 mm
---------	-------

##### Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
----------	--

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Cor	Branco trânsito
-----	-----------------

Código RAL	9016
------------	------

##### Índice de proteção

Resistência ao impacto IK	IK07
---------------------------	------

Índice de proteção IP	IP40
-----------------------	------

##### Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

##### Equipamento

Com película protetora	Não
------------------------	-----

Séries relacionadas	ATA 12x30
---------------------	-----------