



ATA123049016

Ângulo interior variável ATA12300/1

Características técnicas

Acessórios

Tipo de acessório Moldado

Modo de configuração

Área de ângulo 83 - 140

Dimensões

Altura 13 mm

Largura 32 mm

Materiais

Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)

Tratamento Sem tratamento

Cor Branco trânsito

Código RAL 9016

Índice de proteção

Resistência ao impacto IK IK07

Índice de proteção IP IP40

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12 Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 60 °C

Equipamento

Com película protetora Não

Séries relacionadas ATA 12x30