



ATA123069016



Topo ATA12300/1

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 13 mm

Largura da calha 32 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 9016

Material ABS

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Padrões

Homologações EN50085-2-1

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP IP40

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C