



ATA163039016

Ângulo exterior variável ATA16300/1

Características técnicas

Dimensões

Altura	16 mm
Largura	32 mm

Acessórios

Tipo de acessório	Moldado
-------------------	---------

Modo de configuração

Área de ângulo	83 - 140
----------------	----------

Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

Equipamento

Com película protetora	Não
Séries relacionadas	ATA 16x30, ATH 16x30