

-5 - 65 °C

Não



ATA205009016

Moldura ATA 20x50; compr. 2, 00m

Características técnicas

Temperatura de funcionamento

Perfuração da base

Dimensões	
Altura	20 mm
Largura	52 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	900 - 900 mm²
Capacidade	
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	5

Materiais		
Material	Policloreto de vinilo (PVC)	
Tratamento	Sem tratamento	
Código RAL	9016	
Cor	Branco trânsito	

Cor	Branco trânsito
ìndice de proteção	
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40
Normas	
Adequado para a integridade funcional de	

acordo com a norma DIN4102-12	Não

Conectividade		
Acoplamento de calhas	Sem acoplamento	
Equipamento		
Número de partições	0	

Equipamento	
Número de partições	0
Número de compartimentos	1 - 1
Número de partições conectáveis	0
Clipe de fixação de cabos incluído	Sim
Com película protetora	Não
Instalação / montagem	