



ATA205029016



**Moldura ATA 20x50; compr. 2,00m; 2 sep.**

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	20 mm
Largura	52 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	900 - 900 mm <sup>2</sup>

##### Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	4
--	---

##### Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Código RAL	9016
Cor	Branco trânsito

##### Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

##### Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 65 °C
------------------------------	------------

##### Conectividade

Acoplamento de calhas	Sem acoplamento
-----------------------	-----------------

##### Equipamento

Número de partições	2
Número de compartimentos	3 - 3
Número de partições conectáveis	0
Clipe de fixação de cabos incluído	Sim
Com película protetora	Não

##### Instalação / montagem

Perfuração da base	Não
--------------------	-----