



BA7A100080

## Calha cablagem BA7A 100x80mm

### Características técnicas

#### Arquitectura

Flexível Não

#### Configuração

Configuração des abas Estampado

#### Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga Sim

#### Dimensões

Altura da calha 100 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 80 mm

Amplitude dos cortes laterais 6 mm

Largura da lingueta 6.5 mm

#### Tampa, porta

Forma da tampa a granel

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Instalação, montagem

Perfuração do pedestal EN 50085-2-3:1999

#### Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>) 272

Secção Interna / Usual 6738 mm<sup>2</sup>

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>) 195

Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup>) 378

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Classificação UL 94 V0

#### Segurança

Classe de resistência ao fogo M1

