



BA7A60030

Calha cablagem BA7A 60x30mm

Características técnicas

Arquitectura

Flexível Não

Configuração

Configuração des abas Estampado

Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga Sim

Dimensões

Altura da calha 60 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 30 mm

Amplitude dos cortes laterais 6 mm

Largura da lingueta 6.5 mm

Tampa, porta

Forma da tampa a granel

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Grupo material plástico

Instalação, montagem

Perfuração do pedestal EN 50085-2-3:1999

Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 50

Secção Interna / Usual 1325 mm²

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 35

Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm²) 69

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária