



Bloco dif. 4P 63A 100mA tipo AC 3M

Características técnicas

Arquitetura

Posição neutra	Esquerda
Número de polos	4

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 400 V
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Intensidade de corrente

Corrente de funcionamento residual nominal I _{dn}	100 mA
Corrente nominal	63 A

BE464