



BE464

**Bloco dif. 4P 63A 100mA tipo AC 3M**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Posição neutra	Esquerda
Número de polos	4

**Tensão**

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 400 V
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V

**Frequência**

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

**Intensidade de corrente**

Corrente de funcionamento residual nominal I <sub>dn</sub>	100 mA
Corrente nominal	63 A