



BRAP651001ELN

## Base BRAP 65x100

### Características técnicas

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis Standard 60mm, CEE, Ecoline, KNX

#### Conectividade

Accesórios de alinhamento Pins de junção como referência separada

#### Dimensões

Altura da calha 65 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 100 mm

#### Capacidade

Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm<sup>2</sup> ou 3x2,5mm<sup>2</sup>) com / sem aparelhagem 10 / 28

#### Tampa, porta

Montagem da tampa Interior

Largura da tampa 80 mm

Nº de tampas que podem ser instaladas 1

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Alumínio

Material Alumínio

Grupo material alumínio

#### Cabo

Secção Interna / Usual 5400 mm<sup>2</sup>

#### Equipamento

Nº de separadores por encaixe 1

Nº de compartimentos 1 / 2

#### Padrões

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...90 °C