



**Base BRAP 65x100**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	65 mm
Largura	100 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	5400 - 5400 mm <sup>2</sup>

BRAP651001ELN



**Tampa, porta**

Número de tampas montáveis	1
Largura da tampa 1	80 mm
Largura da tampa 2	0
Largura da tampa 3	0

**Capacidade**

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)	10
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	28

**Compatibilidade**

Formato compatível com a instalação do dispositivo	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
--	-----------------------------------

**Instalação / montagem**

Perfuração da base	Não
--------------------	-----

**Materiais**

Material	Alumínio
Tratamento	Anodizado
Cor	Alumínio

**Índice de proteção**

Resistência ao impactos IK	IK08
Índice de proteção IP	IP40

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5 - 90 °C
------------------------------	------------

**Conectividade**

Acoplamento de calhas	Pinos de acoplamento como referência separada
-----------------------	---

**Equipamento**

Clipe de fixação de cabos incluído	Não
------------------------------------	-----

Número de fixadores de cabos por metro

0

Com película protetora

Sim