



COL40110SET19016

## SL set Coluna 400mm, branco

### Características técnicas

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento Perfil fornecido com uniões

#### Dimensões

Altura da calha 40 mm

Comprimento 400 mm

Largura da calha 110 mm

#### Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação) 16

#### Tampa, porta

Forma da tampa a granel

#### Materiais, acabamento, cores

Material PC-ABS isento de halogéneo

Grupo material material misto

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

#### Cabo

Secção Interna / Usual 3115 mm<sup>2</sup>

#### Acessórios incluídos

Equipado com vazio

#### Equipamento

Nº de separadores fixos 0

Nº de separadores por encaixe 3

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 15...60 °C