



EE883



### Características técnicas

#### Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Ângulo de deteção	360 - 360

#### Modo de configuração

Temporização	5 S - 15 Min
--------------	--------------

#### Iluminação

Regulação de lux	2 - 1000 lx
------------------	-------------

#### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Dimensões

Altura recomendada de montagem	2,50 - 2,50 m
--------------------------------	---------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 50 °C
------------------------------	-------------

#### Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), Policarbonato (PC)
----------	--

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP54
-----------------------	------

#### Instalação / montagem

Montagem	Saliente
Adequado para utilização no exterior	Sim

#### Textos

Função	Ligação paralela de vários detetores para expandir a área de deteção
Modo de instalação	Para montagem no teto