



EE960

Iluminação de segurança extraível

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-5 - 60 °C

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira, Ligação com parafuso
------------------	--

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 10 mm ²

Potência

Potência total dissipada em IN	1 W
--------------------------------	-----

Dimensões

Altura	70 mm
Largura	54 mm
Profundidade	51 mm

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
------------------------------------	-------------