



EEN002



## Sonda crepuscular de encastrar

### Características técnicas

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	90 mm
Altura produto instalado	40 mm
Comprimento	30 mm

#### Gestão de iluminação

Intervalo de medida de luminosidade	5 / 2000 Lux
-------------------------------------	--------------

#### Ligação

Comprimento do cabo da sonda	1 m
Seção transversal do condutor	2 x 0.75 mm <sup>2</sup>

#### Configurações

Temporização Ligar	60 s
Temporização Desligar	80 s

#### Equipamento

Tipo de sonda	Sensor de luz
---------------	---------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-30...60 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-30...60 °C