



EEN003



Sonda crepuscular para exterior IP55

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação saliente

Dimensões

Profundidade produto instalado 41.3 mm

Altura produto instalado 32 mm

Comprimento 131.4 mm

Largura produto instalado 48 mm

Gestão de iluminação

Intervalo de medida de luminosidade 5 / 2000 Lux

Instalação, montagem

Tipo de montagem Saliente

Ligação

Seção transversal do condutor 0.75...4 mm²

Configurações

Temporização Ligar 60 s

Temporização Desligar 80 s

Equipamento

Tipo de sonda Sensor de luz

Segurança

Índice de protecção IP IP55

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25...70 °C

Temperatura de armazenamento /
transporte -25...70 °C