



EG071



## Programador digital 1 canal 7d 1M

### Características técnicas

#### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Potência

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1000 W
--	--------

#### Funções

Reserva de marcha em anos	3 anos
Com sincronização de rede	Não
Com sincronização de quartzo	Sim

#### Equipamento

Precisão diária	60 s
Com programa de impulsos	Não
Número de canais	1

#### Ligações

Tipo de contactos	1x comutador
Secção transversal de condutor flexível	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	1 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Modo de configuração

Programa diário	Não
Programa semanal	Sim
Programa anual	Não

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
------------------------------	-------------

#### Textos

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

#### Dimensões

Altura	92 mm
Largura	18 mm
Profundidade	64 mm