



EG203B

## Programador digital 2 canais 7d s/ chave

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação	Calha DIN
-----------------	-----------

#### Configuração

Nº de módulos	2
---------------	---

#### Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	195 / 230 / 265 V
---	-------------------

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	64 mm
--------------------------------	-------

Altura produto instalado	85 mm
--------------------------	-------

Comprimento	85 mm
-------------	-------

Largura produto instalado	35 mm
---------------------------	-------

#### Potência

Potência consumida	6 VA
--------------------	------

Potência total dissipada em IN	4 W
--------------------------------	-----

Potência dissipada pelo comando	0.5 W
---------------------------------	-------

#### Bateria

Reserva de energia	≈ 5 a
--------------------	-------

#### Gestão de lâmpadas incandescentes

Potência máx. com lâmpadas incandescentes	2300 W
---	--------

#### Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	1 / 16mm <sup>2</sup>
------------------------------------	-----------------------

Nº de contactos	2
-----------------	---

#### Configurações

numberofprogramsteps	56
----------------------	----

Alteração Verão / Inverno	automático
---------------------------	------------

Ajuste de programação	1 mn
-----------------------	------

Tipo de programador	Electrónico
---------------------	-------------

Ciclo de programação	2X7d
----------------------	------

#### Equipamento

Nº de canais	2
--------------	---

Reserva de marcha	5 anos
hasholidaysprogram	Não
<b>Utilização</b>	
Ciclo	Semanal
<b>Segurança</b>	
Índice de protecção IP	IP20
<b>Condições de utilização</b>	
Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Precisão de marcha	1
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C