



EG203E



Programador digital 2 canais 7d Evolução

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Calha DIN
-----------------	-----------

Funções

Número de canais em operação	2
------------------------------	---

Configuração

Nº de módulos	2
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	195 / 230 / 265 V
---	-------------------

Frequência de funcionamento	50 Hz
-----------------------------	-------

Voltagem

Tensão de serviço	230 V~
-------------------	--------

Dimensões

Profundidade produto instalado	64 mm
--------------------------------	-------

Altura produto instalado	85 mm
--------------------------	-------

Comprimento	85 mm
-------------	-------

Largura produto instalado	35 mm
---------------------------	-------

Largura	2 modules
---------	-----------

Potência

Potência consumida	6 VA
--------------------	------

Potência total dissipada em IN	4 W
--------------------------------	-----

Perda de poder em plena carga	≈ 4 W
-------------------------------	-------

Potência dissipada pelo comando	0.5 W
---------------------------------	-------

Medição

Precisão de funcionamento	± 1,5 s / dia
---------------------------	---------------

Bateria

Reserva de energia	≈ 5 a
--------------------	-------

Tempo de carga para a reserva de marcha em horas	0
--	---

Gestão de lâmpadas incandescentes

Potência máx. com lâmpadas incandescentes	2300 W
---	--------

Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V	máx. 2300 W
---	-------------

Instalação, montagem

modo de instalação

para montagem em trilho DIN

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	1 / 16mm ²
Secção transversal do condutor (flexível)	1...16 mm ²
Secção transversal do condutor (rígida)	1.5...10 mm ²
Nº de contactos	2
modo de ligação	com terminais de parafuso

Configurações

numberofprogramsteps	56
Alteração Verão / Inverno	automático
Ajuste de programação	1 mn
Tipo de programador	Electrónico
Ciclos de programa	Ciclos de programação: 2 x 7 dias
Ciclo de programação	2X7d
programas	Programa de férias com ativação da data

Equipamento

Nº de canais	2
Número de períodos de comutação para ligar / desligar	56
Reserva de marcha	5 anos
hasholidaysprogram	Sim

Utilização

Ciclo	Semanal
-------	---------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Precisão de marcha	1,5
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C