



EGN100



Progr. horário multifunções, 1 canal BT

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 230 - 240 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Potência

Lâmpadas incandescentes e de halogénio
230V 2300 W

Iluminação

Carga máx. da série de lâmpadas
fluorescentes 1000 W

Funções

Reserva de marcha em anos 10 anos

Com sincronização de rede Sim

Com sincronização de quartzo Sim

Equipamento

Precisão diária 0,25 s

Com programa de impulsos Sim

Número de canais 1

Ligações

Tipo de contactos 1x comutador

Secção transversal de condutor flexível 0.2 - 2.5 mm²

Secção transversal de condutor rígido 0.2 - 4 mm²

Modo de configuração

Programa diário Sim

Programa semanal Sim

Programa anual Sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - +45 °C

Textos

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Dimensões

Altura	90 mm
Largura	17,80 mm
Profundidade	62,50 mm
