



EH711



**Interr. horário 1c 24h c/ res 230V 72x72**

**Características técnicas**

**Equipamento**

Número de canais 1

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Potência**

Consumo de energia em operação 0,50 VA

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V 1000 W

Potência dissipada a plena carga 1 W

**Funções**

Número de canais em operação 1

**Ligações**

Número de contactos 1

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 1 - 4 mm<sup>2</sup>

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -10 - +45 °C

**Dimensões**

Altura 72 mm

Largura 72 mm

Profundidade 48,50 mm

**Textos**

Modo de comutação Contacto de comutação

Modo de instalação Para montagem à superfície

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

**Endurância**

N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos 50000