




EK082



## Sonda de temperatura mural c/ regulação

### Características técnicas

#### Compatibilidade

Compatível com EK187/ EG502

#### Resistência

Valor de resistência característico a 25 ° C 11580 Ω

#### Ligação

Comprimento do cabo da sonda máx. 50 m

Secção de ligação aconselhada para a sonda 1.5 mm<sup>2</sup>

#### Configurações

Calibração de temperatura, ajustável ± 3 °C

#### Equipamento

Tipo de sonda Sonda de ambiente regulável

#### Segurança

Índice de protecção IP IP30

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0...80 °C