



EK4004009016



Moldura em ângulo 40x40; compr. 2,50m

Características técnicas

Dimensões

Altura da calha	40 mm
Comprimento	2500 mm
Largura da calha	40 mm

Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação)	4
--	---

Materiais, acabamento, cores

Grupo material	plástico
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

Cabo

Secção Interna / Usual	800 mm ²
------------------------	---------------------

Equipamento

Nº de compartimentos	2
----------------------	---

Segurança

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

Temperatura

Temperatura ambiente	5...65 °C
----------------------	-----------