



Moldura em ângulo 40x40; compr. 2,50m

Características técnicas

Dimensões

Altura	40 mm
Largura	40 mm
Comprimento	2500 mm
Secção transversal interior	800 - 800 mm ²

EK4004009016



Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	4
--	---

Equipamento

Número de compartimentos	2 - 2
Número de partições	1
Clipe de fixação de cabos incluído	Sim
Com película protetora	Não

Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
----------------------------	------