



EKSQ405TM

Caixa+Tamp p/cargas pesadas 24M Rev.28mm

Características técnicas

Forma

Forma	Quadrado
-------	----------

Dimensões

Profundidade da montagem	116 mm
Comprimento para embutir	405 mm
Largura incorporada	405 mm
Altura	116 mm
Tamanho nominal	244 mm
Espessura do rebaixo do tapete	28 mm

Equipamento

Suporte de dispositivo para caixas de embutir	Sim
Número de dispositivos embutidos	12
Número de caixas de saída	3
Número de saídas da conduta	1
Tipo de saída do condutor	Aparafusável

Condições de utilização

Carga máxima	3 - 20 kN
--------------	-----------

Instalação / montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em piso elevado	Sim

Materiais

Cor da saída do condutor	Prateado
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável

Funções

Adequado para canal de subsolo	Sim
--------------------------------	-----

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK10
Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	Q12