




EN146



Relé de interface BT / MBT

Características técnicas

Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	250 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	250 V
Tensão circuito de comando em AC	230 V
Tipo de tensão de comando 1	AC

Corrente eléctrica

Corrente Máx. para cos phi 0,6	5 A
Intensidade nominal	5 A

Dimensões

Profundidade produto instalado	58 mm
Altura produto instalado	85 mm
Largura produto instalado	17.5 mm

Potência

Consumo à chamada	5 VA
Consumo	5 VA
Potência total dissipada em IN	2 W

Ligação

Nº de contactos	1
Tipo de contactos	1 NA
sectionrigidcablecontrol	1 / 6 mm ²

Equipamento

Número de contactos NF	0
Número de contactos NA	0
Nº de contactos inversores	1

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...50 °C
------------------------------	-------------

