



**Aux 1NA/NF p/com centr. vários grupos**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 1 A

**Capacidade**

Número de módulos 0,50

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -5 - 40 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 80 °C

**Conectividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

**Ligações**

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Potência**

Potência total dissipada em IN 0,10 W

**Dimensões**

Altura 85 mm

Largura 8,90 mm

Profundidade 58 mm

EPN052