




EPN052



## Aux 1NA/NF p/com centr. vários grupos

### Características técnicas

#### Configuração

Nº de módulos	0.5
---------------	-----

#### Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	110 / 230 V
Frequência de funcionamento	50 Hz

#### Voltagem

Tensão circuito de comando em AC	110 / 230 V
----------------------------------	-------------

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	1 A
---------------------	-----

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	58 mm
Altura produto instalado	85 mm
Largura produto instalado	8.9 mm

#### Potência

Potência total dissipada em IN	0.1 W
--------------------------------	-------

#### Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	1 / 6mm <sup>2</sup>
Secção de ligação em cabo rígido	1,5 / 10mm <sup>2</sup>
Tipo de ligação	Borne com parafusos

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...40 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-40...80 °C