




EPN052



### Aux 1NA/NF p/com centr. vários grupos

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	1 A
------------------	-----

##### Capacidade

Número de módulos	0,50
-------------------	------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

##### Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

##### Ligações

Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

##### Potência

Potência total dissipada em IN	0,10 W
--------------------------------	--------

##### Dimensões

Altura	85 mm
Largura	8,90 mm
Profundidade	58 mm