



ESC080

**Contacto auxiliar 1NA+1NF, 6A, 1/2M**

**Características técnicas**

**Configuração**

Nº de módulos	0.5
---------------	-----

**Principais características eléctricas**

Tensão alternada estipulada de utilização	230 V
---	-------

**Voltagem**

Tensão estipulada de isolamento	240 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	4 kV

**Corrente eléctrica**

Corrente estipulada AC1	6 A
Intensidade nominal	6 A

**Dimensões**

Profundidade produto instalado	60 mm
Altura produto instalado	83 mm
Largura produto instalado	11 mm

**Potência**

Potência total dissipada em IN	0.1 W
--------------------------------	-------

**Resistência**

Nº de manobras eléctricas em ciclos	30000
Nº de manobras mecânicas	1000000

**Ligação**

Nº de contactos	2
sectionrigidcablecontrol	1 / 10 mm <sup>2</sup>

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

**Segurança**

Classe de protecção	Classe II
---------------------	-----------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-10...50 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-40...80 °C