



ESC080

Contacto auxiliar 1NA+1NF, 6A, 1/2M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 6 A

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i 240 V

Capacidade

Número de módulos 0,50

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 50 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 80 °C

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Ligações

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm²

Secção transversal de condutor rígido 1 - 6 mm²

Tipo de contactos 1NF+1NA

Potência

Potência total dissipada em IN 0,10 W

Dimensões

Altura 83 mm

Largura 11 mm

Profundidade 60 mm