



EU100

**Relé controlo p/ compress. mono.**

**Características técnicas**

**Capacidade**

Número de módulos	2
-------------------	---

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-20 - 55 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 70 °C

**Ligações**

Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Dimensões**

Altura	85 mm
Largura	35 mm
Profundidade	60 mm

**Power supply**

Tensão de alimentação	3N, 400/230 V
-----------------------	---------------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP30
-----------------------	------

**Potência**

Potência	5 VA
Potência total dissipada em IN	4 W

**Conectividade**

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

**Intensidade de corrente**

Classificação de corrente aceitável AC1	8 A
---	-----

**Instalação / montagem**

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

**Modo de configuração**

Atraso ao desligar	200 s
--------------------	-------