



EU101

Relé controlo p/ compress. mono. c/ reg.

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Calha DIN

Configuração

Nº de módulos 2

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização 230 V

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

Corrente eléctrica

Corrente estipulada AC1 8 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 60 mm

Altura produto instalado 85 mm

Comprimento 64 mm

Largura produto instalado 35 mm

Potência

Potência total dissipada em IN 4 W

Medição

Intervalo de medida da tensão 230 V

Instalação, montagem

Tipo de montagem Calha DIN

Ligação

Tipo de contactos 1 NA

Configurações

Temporização Desligar 200 s

Segurança

Índice de protecção IP IP30

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -20...55 °C

Temperatura de armazenamento /
transporte -40...70 °C