



EU102

## Relé controlo de tensão mono. c/ visor

### Características técnicas

#### Configuração

Nº de módulos 2

#### Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

#### Corrente eléctrica

Corrente estipulada AC1 8 A

#### Dimensões

Comprimento 64 mm

#### Potência

Potência total dissipada em IN 4 W

#### Medição

Intervalo de medida da tensão 15 a 480 V

#### Instalação, montagem

Tipo de montagem Calha DIN

#### Ligação

Tipo de contactos 1 NA

#### Configurações

Temporização Desligar 1200 s

#### Segurança

Índice de protecção IP IP30

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -20...55 °C

Temperatura de armazenamento /  
transporte -40...70 °C