



EU103

**Relé controlo de corrente mono. c/ visor**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação Calha DIN

**Configuração**

Nº de módulos 2

**Principais características eléctricas**

Tensão alternada estipulada de utilização 230 V

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

**Corrente eléctrica**

Corrente estipulada AC1 8 A

**Dimensões**

Comprimento 64 mm

**Potência**

Potência total dissipada em IN 4 W

**Alimentação**

Tensão de alimentação 230 V

**Instalação, montagem**

Tipo de montagem Calha DIN

**Ligação**

Tipo de contactos 1 NA

**Segurança**

Índice de protecção IP IP20

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -20...55 °C

Temperatura de armazenamento /  
 transporte -40...70 °C