



EU300

Relé controlo de fases trif.

Características técnicas

Configuração

Nº de módulos 2

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

Corrente eléctrica

Corrente estipulada AC1 8 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 64 mm

Altura produto instalado 85 mm

Comprimento 64 mm

Largura produto instalado 35 mm

Potência

Potência total dissipada em IN 4 W

Instalação, montagem

Tipo de montagem Calha DIN

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível 1 / 6mm²

Tipo de contactos 1 NA

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -20...55 °C

Temperatura de armazenamento /
 transporte -40...70 °C