



EU302

Relé controlo de tensão trif.

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação em barramentos

Configuração

Nº de módulos 2

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

Corrente eléctrica

Corrente estipulada AC1 8 A

Dimensões

Comprimento 64 mm

Potência

Potência total dissipada em IN 4 W

Medição

Intervalo de medida da tensão 400 V

Instalação, montagem

Tipo de montagem Calha DIN

Ligação

Tipo de contactos 1 NA

Configurações

Temporização Desligar 12 s

Segurança

Índice de protecção IP IP30

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -20...55 °C

Temperatura de armazenamento /
transporte -40...70 °C