



EUM200



## Relé controle tensão + fases, 2 canais

### Características técnicas

#### Capacidade

Número de módulos 2

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 55 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -25 - 70 °C

#### Ligações

Secção transversal de condutor flexível 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 2.5 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Power supply

Tensão de alimentação 3N, 400/230 V

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

#### Disparo

Tempo de atraso máx. permitido 30 s

#### Instalação / montagem

Montagem Calha DIN

#### Potência

Potência total dissipada em IN 1,20 W

#### Dimensões

Altura 87 mm

Largura 35 mm

Profundidade 65 mm