



EZF100



## Relé temporizado atraso à desoperação

### Características técnicas

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 55 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - 70 °C

#### Ligações

Secção transversal de condutor flexível	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Número de contactos	1
Tipo de contactos	1x comutador

#### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

#### Dimensões

Altura	87 mm
Largura	17,50 mm
Profundidade	65 mm

#### Intensidade de corrente

Classificação de corrente aceitável AC1	8 A
---	-----

#### Equipamento

Número de contactos NF	0
Número de contactos NA	1
Atraso de desligamento	Sim
Atraso de ligação	Não

#### Modo de configuração

Temporização	5 ms - 100 h
--------------	--------------

#### Tensão

Tensão de comando para 50 Hz	24 - 240 V
Tensão de comando para 60 Hz	24 - 240 V
Tensão de comando Us para DC	24 - 240 V
Tipo de alimentação de tensão	AC/DC