



FB8013009016



Calha FB 82x130; 4 agrafos/m

Características técnicas

Configuração

antibacterialtreatment Não

Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis Norma 60mm, CEE, Aparelhagem modular

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 82 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 130 mm

Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação) 33

Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm² ou 3x2,5mm²) com / sem aparelhagem 33

Tampa, porta

Montagem da tampa Exterior

Forma da tampa a granel

Largura da tampa 130 mm

Nº de tampas que podem ser instaladas 1

Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

Cabo

Secção Interna / Usual 8930 mm²

Equipamento

Nº de separadores por encaixe 3

Nº de compartimentos 1 / 2

Nº de agrafos por metro 2

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP IP20

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...65 °C