



FB8013047030

Ângulo interior FB 80130

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação aparafusado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Compatibilidade

Compatibilidade produtos FB

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 82 mm

Largura da calha 130 mm

Medida A 240 mm

Tampa, porta

Tampa com junta Não

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Área de ângulo 90 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Base e tampa

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP IP20

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C